





ターミナルボックス (付属品)



機 種 名	CC-R1010	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ C超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	5.16 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5℃ TD	530 W
	7℃ TD	740 W
	10℃ TD	1070 W
銅 管 有 効 長	650 mm	
列 数 X 段 数	8 X 4	
フ ァ ン モ ー タ ー	2WX3 (入力50/60Hz 63/59W)	
フ ァ ン 直 径	φ152 mm	
風 量	9.3m ³ /min	
電 源	1φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	63/59 W
	霜 取 り	63/59 W
総合消費電流	運 転	0.60/0.53 A
	霜 取 り	0.60/0.53 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmUN
管 統	ド レ ン ロ	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	-	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	-	
質 量	12 kg	
適 用 冷 凍 機	400 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	92.02.03	A3サイズ 1/7	CC-R1010-04
			作 成 日 22.01.28

回路図追加

製品コード **832-382-83**

品 番 **CC-R1010**

仕様は改良により一部変更する場合があります。